볼 가이드 포스트 세트

–고정 스토퍼– (알루미늄제 · 수지제 볼 리테이너)

RoHS




⑥ ⑦


구성부품 P.949
스프링 사이즈 P.966

①⑤ M 재질 FC250
② M 재질 SUJ2
H 경도 58HRC~
③ M 재질 A5052S
④ M 재질 SUJ2
H 경도 58HRC~(고주파 열처리)

MYAK (알루미늄제형)



MYKP (맞춤핀 홀붙이 · 알루미늄제형)



RoHS




⑥ ⑦


구성부품 P.949
스프링 사이즈 P.966

①⑤ M 재질 FC250
② M 재질 SUJ2
H 경도 58HRC~
③ M 재질 POM(폴리아세탈 수지)
④ M 재질 SUJ2
H 경도 58HRC~(고주파 열처리)

MYJK (수지제형)



MJKP (맞춤핀 홀붙이 · 수지제형)



가이드 홀더 밑면과 가이드 포스트의 직각도 : 100에 대해 0.02이하 (**P.950**을 참조해 주십시오.)