

絶縁トルクドライバ

TD 15(イエローグリーン)
TD 40(ワインレッド)
TD 50(イエロー)

積算電力量計用



■特長

- 絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。
- ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。
- 軽量、小型化で取扱いやすく持運びが便利です。

品番	型式	トルク設定値	検査トルク値	許容範囲	寸法 mm	本体重量	付属品
TD 15	単能型	1.5N・m	1.5N・m	1.43~1.51N・m	165×51×51	305g	0.8⊖ビット
TD 40		4.0N・m	4.0N・m	3.80~4.04N・m			1.2⊖ビット
TD 50	可変型	1.0N・m	1.5N・m	1.40~1.54N・m	209×52×52	410g	0.8⊖ビット No2⊕ビット
		3.0N・m	3.0N・m	2.65~3.23N・m			
		5.0N・m	4.0N・m	3.53~4.31N・m			

■⊕⊖ビットの種類 必要に応じて取替が自由になります。ビットをご注文の際は、先端部の形状をご指定下さい。

先端部の形状	ビットの種類	先端部の形状	ネジの種類(呼び)			
			丸小ネジ ドラスト ハイソ	小ネジ 小ネジ	さら丸 さら丸 なべ	小ネジ 小ネジ
	 プラスビット 23mm 9mm	No.1 No.2 No.3	M2~M2.6 M3~M5 M6~M8			2.1φ~2.7φ 3.1φ~4.8φ 5.1φ~6.8φ
	 マイナスビット 23mm 9mm	0.5 0.8 1.2	M2~M3 M4~M6 M8			—